



OE-three

二刀流

ベッドパーツ・車椅子・歩行器・マットレス・エアーマット・スロープなどの
様々な福祉用具の洗浄・除菌に！

80℃の高温＋7Kpaの高圧洗浄で汚れ除去。オゾン水で除菌・消臭！
高温水とオゾン水を同時使用できます！

- 洗浄作業後の作業場床を
オゾン水洗浄すれば、
清潔な環境を維持できます。
(床のぬめり除去にも効果大)
- 他の消毒方法に比べ、
人体に対して安全な
オゾン水を使用。
- 最大80℃の高温水で
洗浄が可能。
- 噴出量 2 l/min 、
洗浄圧力3～7MPaの能力で、
洗浄力は従来機の約2倍。
- 熱源は三相200V30A。
灯油やガスを使用しないので、
排気の心配がありません。



高温高圧洗浄ガン



オゾン水洗浄ガン

2017.8月現在

型式	OE-3
寸法	W625×D775×H1132 mm
重量	130 kg
電源	三相200/220V 30A
洗浄側 吐出量	500 l/H
吐出圧力	3～7 MPa (調整可能)
水温	MAX 80 $^{\circ}\text{C}$
タンク容量	78 l
熱源ヒーター	三相200V / 5 KW
モーター	三相200V / 1.5 KW
ポンプ	三連プランジャポンプ
付属品	洗浄ガン・洗浄ホース (3/8×5m)
オゾン側 吐出量	80～90 l/H
オゾン側 吐出圧力	水道圧… 0.2 Mpa前後
オゾン量	900 mg/H
オゾン側 付属品	洗浄ガン・洗浄ホース (1/4×5m)

TKC 東海機器工業株式会社

URL <http://www.tokaisun.com/>



本社・工場

● 本社・工場
〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田73番地

TEL 0568-68-7111(代) FAX 0568-68-7011

部品注文専用 FAX 0120-673139

● 営業所/ 仙台・さいたま・高槻・広島・福岡