

TOKAISUN

燦

for Amenity Space

超微粒子噴霧消毒機

シャットノクサス

液化炭酸ガスの圧力を利用することで、引火の危険性がない安全かつ効果的な高濃度アルコールスプレー消毒を実現。【特許1959617】

- レンタル介護用品回収後の一次(プレ)消毒に！
そして、洗浄・乾燥後の二次消毒に！
- レンタル介護用品回収車内の消臭・消毒に！
- 病院・介護施設等の室内・トイレの消臭・消毒、お風呂の浴槽・用品の表面消毒に！



シャットノクサス



シャットノクサス・ミニ

TKC 東海機器工業株式会社



特長

短時間で効果的な除菌消毒が行えます。

●安全・安心

高濃度アルコールを液化炭酸ガスの圧力を利用して引火の危険性がない安全かつ効果的なスプレー消毒を行います。

●超微粒子で効果的にスプレー


特殊ノズルにより15ミクロン以下の粒子を約6m（ミニタイプは3m）も飛ばす事ができるため、手の届かない場所でも簡単に消毒できます。

●揮発性が高い


消毒物には水分が残らず、二度拭きの必要がありません。
対象物が濡れないため、電気モーターや精密機器、電子機器もそのまま消毒できます。

●経費を削減

消毒に必要な分量だけを噴霧できるので、清拭などに比べアルコールや薬剤の使用量が減ります。
消毒作業のスピード化・省力化により人件費の削減が図れます。



自動モード：360度回転する無人スプレー



手動モード：スプレーガンでピンポイント消毒

仕様

型名	シャットノクサス	シャットノクサス・ミニ
基本機能	360度自動回転ノズル／噴射時間タイマー内臓	手動スプレー専用タイプ／無電源
機体寸法	W410XD450XH972m/m	W320XD390XH900m/m
重量	46kg（ポンベは含まず）	15kg（ポンベは含まず）
薬液ボトル容量	1000ml	500ml
薬液スプレー量	約80ml/分	約60ml/分
薬液飛散距離	6m	3m
使用ガス	液化炭酸ガス（サイフォン式ポンベ10kg）	液化炭酸ガス（ポンベ5kg）
ポンベ使用時間	約50分	約80分
電源	単相100V：800W	不要

◎使用条件：周囲温度／-10～40℃ 相対湿度／30～85%

※機械の外観・仕様等は改良のため一部変更となる場合がありますのでご了承下さい。



TKC 東海機器工業株式会社
URL <http://www.tokaisun.com/>

●本社・工場
〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田73番地
TEL 0568-68-7111(代) FAX 0568-68-7011